



FD62AN

vega D sup. p/completar a.1050, 96M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	4
Número de filas	6
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

Dimensões

Altura	1050 mm
Largura	550 mm
Profundidade	193 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

Materiais

Material	Metal, Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção

Classe de isolamento II

Índice de proteção IP

IP30

Recebe fechadura

Sem bloqueio