



FD72DN

**vega D sup. completo a.1200, 168M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação saliente

**Configuração**

Nº de módulos 168

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 160 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 193 mm

Profundidade interna 189 mm

Altura produto instalado 1200 mm

Largura produto instalado 550 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Tampa, porta**

Número de fechaduras da porta 0

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Plástico + metal

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Ligação**

Número de entrada de cabos 4

**Equipamento**

Nº de filas 7

Quantidade de calhas 7

Acessoriável Sim

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

hasearthingterminalblock Sim

hasneutralterminalblock Não

withsignalpassingdoor Não

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção IP

IP30

Classe de protecção

Classe II