



FL101A

**orion plus IP65 PO a.250 l.200 p.160**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 250 mm |
| Largura                     | 200 mm |
| Profundidade                | 160 mm |
| Espessura da parede lateral | 2 mm   |

**Índice de proteção**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP65                              |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento I            |
| Recebe fechadura           | 3 lados 7 mm, Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK10                              |

**Equipamento**

|  |   |
|--|---|
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |
|--|---|

**Instalação / montagem**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem                             | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não                |

**Materiais**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cor        | Cinzentos-claros |
| Código RAL | 7035             |
| Tratamento | Revestido a pó   |
| Material   | Aço              |

**Tampa, porta**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

**Intensidade de corrente**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|