



FL109A

orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.160

Características técnicas

Dimensões

| | |
|-----------------------------|---------|
| Altura | 500 mm |
| Largura | 300 mm |
| Profundidade | 160 mm |
| Espessura da parede lateral | 1,20 mm |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Índice de proteção IP | IP65 |
| Classe de proteção | Classe de isolamento I |
| Recebe fechadura | 3 lados 7 mm, Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK10 |

Equipamento

| | |
|--|---|
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |
| Número de filas | 3 |

Instalação / montagem

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não |

Materiais

| | |
|------------|----------------|
| Cor | Cinza-claro |
| Código RAL | 7035 |
| Tratamento | Revestido a pó |
| Material | Aço |

Tampa, porta

| | |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário | 1 |
| A porta/tampa é transparente | Não |

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|