



FL124A

orion plus IP65 PO a.800 l.600 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 130

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 300 mm

Profundidade interna 300 mm

Altura produto instalado 800 mm

Largura produto instalado 600 mm

Largura das unidades de divisão 26

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 2

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 5

Número de chaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

SegurançaÍndice de protecção contra choques
mecânicos IK

IK10

Classe de protecção

Classe I

mainfireresistanceexx

-