



FL125A

orion plus IP65 PO a.950 l.600 p.250

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	156
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	250 mm
Profundidade produto instalado	250 mm
Profundidade interna	250 mm
Altura produto instalado	950 mm
Largura produto instalado	600 mm
Largura das unidades de divisão	26
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	2 mm
Tipo de fechadura da porta	Canhão macho triangular 7mm
Bloqueável por cadeado	Sim
Número de fechaduras da porta	2
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	6
Número de chaves	2

cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
Segurança	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-