



FL129A

orion plus IP65 PO a.1250 l.600 p.250

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 208

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 300 mm

Profundidade interna 250 mm

Altura produto instalado 1250 mm

Largura produto instalado 600 mm

Largura das unidades de divisão 26

cabinetsidewallmaterialthickness 1.2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 8

Número de chaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

Não relacionado

SegurançaÍndice de protecção contra choques
mecânicos IK

IK10

Classe de protecção

Classe I

mainfireresistanceexx

-