



FL32S

**Univ. IP65 a.550 l.600 p.300**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 550 mm |
| Largura                     | 600 mm |
| Profundidade                | 300 mm |
| Espessura da parede lateral | 2 mm   |

**Índice de proteção**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP65                            |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II         |
| Recebe fechadura           | Fecho de 3 pontos, 4 lados 8 mm |
| Resistência ao impactos IK | IK10                            |

**Equipamento**

|  |   |
|--|---|
| Número de secções                      | 2 |
| Número de aberturas da placa de flange | 0 |
| Número de filas                        | 3 |

**Instalação / montagem**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem                             | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Sim                |

**Materiais**

|            |  |
|------------|--|
| Cor        | Cinzento-claro                         |
| Código RAL | 7035                                   |
| Tratamento | Envernizado                            |
| Material   | Poliéster reforçado com fibra de vidro |
| Acabamento | Mate                                   |

**Tampa, porta**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| Número de bloqueios          | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

**Intensidade de corrente**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 400 A |
|------------------|-------|