



FL332B

**orion plus IP65 PO a.1200 l.1100 p.300**

**Características técnicas**

**Funções**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| coverwithoverpressurerelease | Não |
|------------------------------|-----|

**Configuração**

|               |     |
|---------------|-----|
| Nº de módulos | 322 |
|---------------|-----|

**Compatibilidade**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| suitableforlightningprotection | Não |
|--------------------------------|-----|

**Corrente eléctrica**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 630 A |
|---------------------|-------|

**Dimensões**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Profundidade de montagem         | 300 mm  |
| Profundidade produto instalado   | 300 mm  |
| Profundidade interna             | 300 mm  |
| Altura produto instalado         | 1200 mm |
| Largura produto instalado        | 1100 mm |
| cabinetsidewallmaterialthickness | 1.5 mm  |

**Tampa, porta**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fechadura da porta | Canhão macho triangular 7mm |
| hastransparentcoverordoor  | Sim                         |

**Materiais, acabamento, cores**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Cor                              | RAL 7035                  |
| Cor                              | cinzento claro            |
| Cor RAL                          | RAL 7035 - Cinzento claro |
| Material                         | matéria plástica          |
| Tipo de tratamento da superfície | revestimento a pó         |

**Instalação, montagem**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | Sim |
|------------------------|-----|

**Equipamento**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Nº de filas                        | 7   |
| Quantidade de secção em largura    | 2   |
| Número de chaves                   | 2   |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 0   |
| canbeextended                      | Sim |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Padrões</b>                                  |                 |
| Directiva Europeia WEEE                         | Não relacionado |
| <b>Segurança</b>                                |                 |
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | IK10            |
| Classe de protecção                             | Classe II       |
| mainfireresistanceexx                           | -               |