



FL34SP

Univ. IP65 UV a.550 l.1100 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	144
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Sim
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	300 mm
Profundidade produto instalado	300 mm
Profundidade interna	150 mm
Altura produto instalado	550 mm
Largura produto instalado	1100 mm
Largura das unidades de divisão	48
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	2 mm
Bloqueável por cadeado	Sim
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Sim
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	3
Quantidade de secção em largura	4
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	0

canbeextended	Não
---------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
---	------

Classe de protecção	Classe II
---------------------	-----------

mainfireresistanceexx	-
-----------------------	---