



FL52S

**Univ. IP65 a.850 l.600 p.300**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	850 mm
Largura	600 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos, 4 lados 8 mm
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	0
Número de filas	5

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

**Materiais**

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Envernizado
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Acabamento	Mate

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	400 A
------------------	-------