



FL52SP

**Univ. IP65 UV a.850 l.600 p.300**

#### Características técnicas

##### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| coverwithoverpressurerelease | Não |
|------------------------------|-----|

##### Configuração

|               |     |
|---------------|-----|
| Nº de módulos | 120 |
|---------------|-----|

##### Compatibilidade

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| suitableforlightningprotection | Sim |
|--------------------------------|-----|

##### Corrente eléctrica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 400 A |
|---------------------|-------|

##### Dimensões

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Profundidade de montagem         | 300 mm |
| Profundidade produto instalado   | 300 mm |
| Profundidade interna             | 235 mm |
| Altura produto instalado         | 850 mm |
| Largura produto instalado        | 600 mm |
| Largura das unidades de divisão  | 24     |
| cabinetsidewallmaterialthickness | 2 mm   |

##### Tampa, porta

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| materialthicknesscabinetcover | 20 mm |
| Bloqueável por cadeado        | Sim   |
| Número de fechaduras da porta | 1     |
| hastransparentcoverordoor     | Não   |

##### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Cor                              | RAL 7035                               |
| Cor                              | cinzento claro                         |
| Cor RAL                          | RAL 7035 - Cinzento claro              |
| Material                         | Poliéster reforçado com fibra de vidro |
| Tipo de tratamento da superfície | ESPECIAL                               |

##### Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | Sim |
|------------------------|-----|

##### Equipamento

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nº de filas                     | 5 |
| Quantidade de secção em largura | 2 |
| Número de chaves                | 1 |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| cabinetflangeplatesopeningquantity              | 0               |
| canbeextended                                   | Não             |
| <b>Padrões</b>                                  |                 |
| Directiva Europeia WEEE                         | em conformidade |
| <b>Segurança</b>                                |                 |
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | IK10            |
| Classe de protecção                             | Classe II       |
| mainfireresistanceexx                           | -               |