



FL53SP

**Univ. IP65 UV a.850 l.850 p.300**

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	850 mm
Largura	850 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos, 4 lados 8 mm
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	0
Número de filas	5

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Envernizado
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Acabamento	Mate

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	400 A
------------------	-------