



FL645A

Contra porta poliéster a.500 I.400

Características técnicas

Dimensões

Altura	450 mm
Largura	350 mm
Profundidade	20 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta interior

Materiais

Código RAL	7035
Cor	Cinzentos-claros
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Tratamento	Sem tratamento

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Fechadura integrada

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------