



FL73S

Univ. IP65 a.1150 l.850 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 252

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Sim

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 400 A

Dimensões

Profundidade de montagem 300 mm

Profundidade produto instalado 300 mm

Profundidade interna 300 mm

Altura produto instalado 1150 mm

Largura produto instalado 850 mm

Largura das unidades de divisão 36

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material Poliéster reforçado com fibra de vidro

Tipo de tratamento da superfície ESPECIAL

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Sim

Equipamento

Nº de filas 7

Quantidade de secção em largura 3

Número de chaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended

Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques
mecânicos IK

IK10

Classe de protecção

Classe II

mainfireresistanceexx

-