



FL874A

Condutor de terra l.215mm, 4mm²

Características técnicas

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Materiais, acabamento, cores

Material ESPECIAL

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado