



FM119

Armário de solo IP55 a.2010 l.400 p.400

Características técnicas

Dimensões

| | |
|-----------------------------|---------|
| Altura | 2010 mm |
| Largura | 400 mm |
| Profundidade | 400 mm |
| Espessura da parede lateral | 1,20 mm |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Índice de proteção IP | IP55 |
| Classe de proteção | Classe de isolamento I |
| Recebe fechadura | Sem bloqueio |
| Resistência ao impactos IK | IK10 |

Equipamento

| | |
|--|----|
| Número de secções | 1 |
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |
| Número de filas | 13 |

Instalação / montagem

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Montagem | Montagem no chão |
| Adequado para utilização no exterior | Não |

Materiais

| | |
|------------|-------------|
| Cor | Branco puro |
| Código RAL | 9010 |
| Tratamento | Galvanizado |
| Material | Aço |

Tampa, porta

| | |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário | 0 |
| A porta/tampa é transparente | Não |

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|