



FM201

Armário mural IP55 a.660 l.700 p.260

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos	96
---------------	----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	260 mm
Profundidade produto instalado	260 mm
Profundidade interna	260 mm
Altura produto instalado	660 mm
Largura produto instalado	700 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	2 mm
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco Paloma
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	4
Quantidade de secção em largura	2
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

