



FM202

Armário mural IP55 a.810 l.700 p.260

Características técnicas

Configuração

| | |
|---------------|-----|
| Nº de módulos | 120 |
|---------------|-----|

Compatibilidade

| | |
|--------------------------------|-----|
| suitableforlightningprotection | Não |
|--------------------------------|-----|

Corrente eléctrica

| | |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 630 A |
|---------------------|-------|

Dimensões

| | |
|----------------------------------|--------|
| Profundidade de montagem | 260 mm |
| Profundidade produto instalado | 260 mm |
| Profundidade interna | 260 mm |
| Altura produto instalado | 810 mm |
| Largura produto instalado | 700 mm |
| Largura das unidades de divisão | 24 |
| cabinetsidewallmaterialthickness | 2 mm |

Tampa, porta

| | |
|-------------------------------|------|
| materialthicknesscabinetcover | 2 mm |
| hastransparentcoverordoor | Não |

Materiais, acabamento, cores

| | |
|----------|------------------------|
| Cor | Branco Paloma |
| Cor | branco |
| Cor RAL | RAL 9010 - Branco puro |
| Material | aço |

Instalação, montagem

| | |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | Não |
|------------------------|-----|

Equipamento

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nº de filas | 5 |
| Quantidade de secção em largura | 2 |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 2 |
| canbeextended | Sim |

Padrões

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |
|-------------------------|-----------------|

Segurança

