



FM203

Armário mural IP55 a.960 l.700 p.260

Características técnicas

Dimensões

Altura	960 mm
Largura	700 mm
Profundidade	260 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Com fecho
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	6

Instalação / montagem

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------