



FM318

**Armário de solo IP55 a.1860 l.900 p.400**

**Características técnicas**

**Configuração**

Nº de módulos	396
---------------	-----

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade de montagem	400 mm
Profundidade produto instalado	400 mm
Profundidade interna	400 mm
Altura produto instalado	1860 mm
Largura produto instalado	900 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.2 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de fechadura da porta	PASSO DE FECHO
Bloqueável por cadeado	Não
hastransparentcoverordoor	Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	Branco Paloma
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	metal
Tipo de tratamento da superfície	zincado

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Equipamento**

Nº de filas	12
Quantidade de secção em largura	3
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

**Padrões**

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-