



FM531

### Porta opaca a.660 I.700

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	660 mm
Largura	700 mm
Profundidade	58 mm

##### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta fechada
Número de bloqueios	1

##### Materiais

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material	Aço
Tratamento	Revestido a pó

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Recebe fechadura	3 lados 7 mm