



FM538

### Porta opaca a.1860 l.700

#### Características técnicas

##### Dimensões

Profundidade produto instalado	58 mm
Altura produto instalado	1860 mm
Largura produto instalado	700 mm

##### Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Canhão macho triangular 7mm
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

##### Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço

##### Equipamento

Quantidade de secção em largura	2
Número de chaves	1

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

##### Segurança

Índice de protecção IP	IP55
------------------------	------