



FN6030PDW

## Porta modular a.300 I.600

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	300 mm
Largura	700 mm
Profundidade	43 mm

#### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2

#### Materiais

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material	Aço
Tratamento	Envernizado

#### Arquitetura

Portas	Abertura para a direita
--------	-------------------------

#### Equipamento

Número de filas	0
-----------------	---

#### Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento I
Índice de proteção IP	IP43
Recebe fechadura	3 lados 7 mm