



FN8020MDW

### Porta modular DIN 1x36M a.200 I.800

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado | 40 mm  |
| Altura produto instalado       | 200 mm |
| Largura produto instalado      | 800 mm |
| builtnheight                   | 200 mm |

##### Tampa, porta

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fechadura da porta    | Canhão macho triangular 7mm |
| Número de fechaduras da porta | 1                           |
| hastransparentcoverordoor     | Não                         |

##### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Cor RAL                          | RAL 9010 - Branco puro |
| Material                         | aço                    |
| Tipo de tratamento da superfície | lacado                 |

##### Equipamento

|             |   |
|-------------|---|
| N° de filas | 0 |
|-------------|---|

##### Segurança

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Classe de protecção | Classe I |
|---------------------|----------|