



FP03SW2

Univ. IP54 a.1550 l.800 p.205

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Montagem na parede

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 360

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 250 A

Dimensões

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 143 mm

Altura produto instalado 1550 mm

Largura produto instalado 800 mm

Largura das unidades de divisão 36

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 10

Quantidade de secção em largura 3

Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK09
Índice de protecção IP	IP54
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHS	Sim
Livre de halógeno	Não
mainfireresistanceexx	-