



FP05SN2

**Univ. IP44 a.1550 l.1300 p.205**

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1550 mm
Largura	1300 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

##### Equipamento

Número de secções	5
Número de aberturas da placa de flange	10
Número de filas	10

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	400 A
------------------	-------