



FP05SW2

**Univ. IP54 a.1550 l.1300 p.205**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Montagem na parede

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 600

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 400 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 143 mm

Altura produto instalado 1550 mm

Largura produto instalado 1300 mm

Largura das unidades de divisão 60

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Nº de filas 10

Quantidade de secção em largura 5

Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	10
canbeextended	Sim

### Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK09
Índice de protecção IP	IP54
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHS	Sim
Livre de halógeno	Não
mainfireresistanceexx	-