



FP15SN2

Univ. IP44 a.1700 l.1300 p.205

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	660
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	400 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	205 mm
Profundidade produto instalado	205 mm
Profundidade interna	143 mm
Altura produto instalado	1700 mm
Largura produto instalado	1300 mm
Largura das unidades de divisão	60
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1 mm
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	chapa de aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	11
Quantidade de secção em largura	5
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	10
canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP44

Classe de protecção

Classe II

atishalogenfreeexternallymaintained

No

mainfireresistanceexx

-