



FP21SN2

**Univ. IP44 a.1850+100 l.300 p.205**

**Características técnicas**

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 144

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 250 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 143 mm

Altura produto instalado 1950 mm

Largura produto instalado 300 mm

Largura das unidades de divisão 12

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Punho com manete

Número de fechaduras da porta 1

hasttransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Branco

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Nº de filas 12

Quantidade de secção em largura 1

Número de chaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção IP

IP44

Classe de protecção

Classe II

mainfireresistanceexx

-