



FP22SW2

**Univ. IP54 a.1850+100 l.550 p.205**

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1950 mm
Largura	550 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP54
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra
Resistência ao impactos IK	IK09

##### Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	4
Número de filas	12

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	400 A
------------------	-------