



FP25SW2

Univ. IP54 a.1850+100 l.1300 p.205

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 720

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 400 A

Dimensões

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 130 mm

Altura produto instalado 1950 mm

Largura produto instalado 1300 mm

Largura das unidades de divisão 60

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Fecho por cremone de 3 pontos

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 0

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 12

Quantidade de secção em largura 5

Número de chaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 10

canbeextended

Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

Não relacionado

Segurança

Classe de protecção

Classe II

mainfireresistanceexx

-