



FP43SN2

Univ. IP44 a.650 l.800 p.205

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	144
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	250 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	205 mm
--------------------------	--------

Profundidade produto instalado	205 mm
--------------------------------	--------

Profundidade interna	143 mm
----------------------	--------

Altura produto instalado	650 mm
--------------------------	--------

Largura produto instalado	800 mm
---------------------------	--------

Largura das unidades de divisão	36
---------------------------------	----

cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
----------------------------------	------

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1 mm
-------------------------------	------

Número de fechaduras da porta	1
-------------------------------	---

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
-----	--------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	chapa de aço
----------	--------------

Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó
----------------------------------	-------------------

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	4
-------------	---

Quantidade de secção em largura	3
---------------------------------	---

Número de chaves	1
------------------	---

cabinetflangeplatesopeningquantity	6
------------------------------------	---

canbeextended	Sim
---------------	-----

Sujeito a modificações técnicas

Padrões

Directiva Europeia WEEE

Não relacionado

Segurança

Índice de protecção IP

IP44

Classe de protecção

Classe II

atishalogenfreeexternallymaintained

No

mainfireresistanceexx

-