



FP44SN2

**Univ. IP44 a.650 l.1050 p.205**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	650 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra, Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

**Equipamento**

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	8
Número de filas	4

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	250 A
------------------	-------