



FP45SN2

Univ. IP44 a.650 l.1300 p.205

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Montagem na parede
-----------------	--------------------

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	240
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	250 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	205 mm
--------------------------	--------

Profundidade produto instalado	205 mm
--------------------------------	--------

Profundidade interna	143 mm
----------------------	--------

Altura produto instalado	650 mm
--------------------------	--------

Largura produto instalado	1300 mm
---------------------------	---------

cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
----------------------------------	------

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1 mm
-------------------------------	------

Número de fechaduras da porta	1
-------------------------------	---

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
-----	--------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	chapa de aço
----------	--------------

Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó
----------------------------------	-------------------

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	4
-------------	---

Quantidade de secção em largura	5
---------------------------------	---

Número de chaves	1
------------------	---

cabinetflangeplatesopeningquantity	10
canbeextended	Sim
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
Segurança	
Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
mainfireresistanceexx	-