



FP51SW2

Univ. IP54 a.800 l.300 p.205

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	60
---------------	----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	250 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	205 mm
Profundidade produto instalado	205 mm
Profundidade interna	130 mm
Altura produto instalado	800 mm
Largura produto instalado	300 mm
Largura das unidades de divisão	12
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1 mm
Bloqueável por cadeado	Sim
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	5
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1

cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
Segurança	
Índice de protecção IP	IP54
Classe de protecção	Classe II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
mainfireresistanceexx	-