



FR03S

Univ. IP55 a.1550 l.800 p.275

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Montagem na parede

Funções

Protecção contra as sobretensões Não

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 360

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 690 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 800 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 275 mm

Profundidade interna 275 mm

Altura produto instalado 1550 mm

Largura produto instalado 800 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

Altura 1500 mm

Largura 800 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de fechadura da porta Punho escamotível

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Cor cinzento

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material chapa de aço

Aparência da superfície mate

Sujeito a modificações técnicas

Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó
Transparente	Não
Instalação, montagem	
Adaptado a uso interno	Não
Equipamento	
Nº de filas	10
Quantidade de secção em largura	3
Número de chaves	1
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sim
Padrões	
Homologações	EN 61439-1/-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II
Segurança	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
textimpactstrength	IK10
mainfireresistanceexx	-