



FR21H1

Univ. IP55 a.1850+100 l.300 p.400

Características técnicas

Funções

Protecção contra as sobretensões	Não
coverwithoverpressurerelease	Não

Configuração

Nº de módulos	144
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	400 mm
Profundidade interna	400 mm
Altura produto instalado	1950 mm
Largura produto instalado	300 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de fechadura da porta	Punho escamotável
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzeno claro
Cor	cinzeno
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzeno claro
Aparência da superfície	mate

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	12
-------------	----

Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
mainfireresistanceexx	-