



FR23U1

**Univ. IP55 PT a.1850+100 l.800 p.400**

**Características técnicas**

**Funções**

Protecção contra as sobretensões	Não
coverwithoverpressurerelease	Não

**Configuração**

Nº de módulos	432
---------------	-----

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	400 mm
Profundidade interna	400 mm
Altura produto instalado	1950 mm
Largura produto instalado	800 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de fechadura da porta	Punho escamotável
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Sim

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	Cinzeno claro
Cor	cinzeno
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzeno claro
Material	chapa de aço
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Equipamento**

Nº de filas	12
Quantidade de secção em largura	3
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sim

**Padrões**

Homologações	EN 61439-1/-2
Directiva Europeia WEEE	Não relacionado

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Não
mainfireresistanceexx	-