



FR25H1

**Univ. IP55 a.1850+100 l.1300 p.400**

**Características técnicas**

**Funções**

Protecção contra as sobretensões	Não
coverwithoverpressurerelease	Não

**Configuração**

Nº de módulos	720
---------------	-----

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	400 mm
Profundidade interna	400 mm
Altura produto instalado	1950 mm
Largura produto instalado	1300 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de fechadura da porta	Punho escamotável
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	Cinzentos claro
Cor	cinzento
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Aparência da superfície	mate

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Equipamento**

Nº de filas	12
-------------	----

Quantidade de secção em largura	5
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	10
canbeextended	Sim

#### **Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### **Segurança**

Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
mainfireresistanceexx	-