



FR25H2

**Univ. IP55 a.1850+200 l.1300 p.400**

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	2050 mm
Largura	1300 mm
Profundidade	400 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	5
Número de aberturas da placa de flange	10
Número de filas	12

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço
Acabamento	Mate

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

##### Tensão

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------