



FR25U2

Univ. IP55 PT a.1850+200 l.1300 p.400

#### Características técnicas

##### Funções

Protecção contra as sobretensões	Não
coverwithoverpressurerelease	Não

##### Configuração

Nº de módulos	720
---------------	-----

##### Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

##### Dimensões

Profundidade produto instalado	400 mm
Profundidade interna	400 mm
Altura produto instalado	2050 mm
Largura produto instalado	1300 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

##### Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de fechadura da porta	Punho escamotável
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Sim

##### Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzeno claro
Cor	cinzeno
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzeno claro
Aparência da superfície	mate

##### Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

##### Equipamento

Nº de filas	12
-------------	----

Quantidade de secção em largura	5
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	10
canbeextended	Sim

#### **Padrões**

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

#### **Segurança**

Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
mainfireresistanceexx	-