



FR26G1



Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.1550 p.400

Características técnicas

Dimensões

Altura	1950 mm
Largura	1550 mm
Profundidade	400 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	6
Número de aberturas da placa de flange	12
Número de filas	12

Instalação / montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço
Acabamento	Mate

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

Tensão

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------