



FR42S

**Univ. IP55 a.650 l.550 p.275**

#### Características técnicas

##### Funções

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Protecção contra as sobretensões | Não |
| coverwithoverpressurerelease     | Não |

##### Configuração

|               |    |
|---------------|----|
| Nº de módulos | 96 |
|---------------|----|

##### Compatibilidade

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| suitableforlightningprotection | Não |
|--------------------------------|-----|

##### Principais características eléctricas

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 690 V |
|----------------|-------|

##### Corrente eléctrica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 800 A |
|---------------------|-------|

##### Dimensões

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado   | 275 mm |
| Profundidade interna             | 275 mm |
| Altura produto instalado         | 650 mm |
| Largura produto instalado        | 550 mm |
| Largura das unidades de divisão  | 24     |
| cabinetsidewallmaterialthickness | 1.5 mm |

##### Tampa, porta

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| materialthicknesscabinetcover | 1.5 mm |
| Número de fechaduras da porta | 1      |
| hastransparentcoverordoor     | Não    |

##### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Cor                              | Cinzeno claro            |
| Cor                              | cinzeno                  |
| Cor RAL                          | RAL 7035 - Cinzeno claro |
| Material                         | chapa de aço             |
| Aparência da superfície          | mate                     |
| Tipo de tratamento da superfície | revestimento a pó        |

##### Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | Não |
|------------------------|-----|

##### Equipamento

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Nº de filas                        | 4   |
| Quantidade de secção em largura    | 2   |
| Número de chaves                   | 1   |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 4   |
| canbeextended                      | Sim |

**Padrões**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
|-------------------------|-----------------|

**Segurança**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | IK10      |
| Índice de protecção IP                          | IP55      |
| Classe de protecção                             | Classe II |
| mainfireresistanceexx                           | -         |