



FR62S

Univ. IP55 a.950 l.550 p.275

Características técnicas

Funções

Protecção contra as sobretensões	Não
coverwithoverpressurerelease	Não

Configuração

Nº de módulos	144
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	275 mm
Profundidade interna	275 mm
Altura produto instalado	950 mm
Largura produto instalado	550 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzentos claro
Cor	cinzento
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzentos claro
Material	chapa de aço
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	6
Quantidade de secção em largura	2
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	4
canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
mainfireresistanceexx	-