



FR72E

**Univ. IP55 CLI a.1100 I.550 p.275**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Montagem na parede

**Funções**

Protecção contra as sobretensões Não  
coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 168

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal 690 V

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 800 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 275 mm  
Profundidade interna 275 mm  
Altura produto instalado 1100 mm  
Largura produto instalado 550 mm  
Largura das unidades de divisão 24  
cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm  
Tipo de fechadura da porta Punho escamotável  
Número de fechaduras da porta 1  
hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Cinzento claro  
Cor cinzento  
Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro  
Material chapa de aço  
Aparência da superfície mate  
Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno

Não

**Equipamento**

Nº de filas	7
Quantidade de secção em largura	2
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	4
canbeextended	Sim

**Padrões**

Homologações	EN 61439-1/-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-