



FR93S

Univ. IP55 a.1400 l.800 p.275

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Montagem na parede

Funções

Protecção contra as sobretensões Não

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 324

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 690 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 800 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 275 mm

Profundidade interna 275 mm

Altura produto instalado 1400 mm

Largura produto instalado 800 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de fechadura da porta Punho escamotável

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Cor cinzento

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material chapa de aço

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno

Não

Equipamento

Nº de filas	9
Quantidade de secção em largura	3
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sim

Padrões

Homologações	EN 61439-1/-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHS	Sim
mainfireresistanceexx	-