



FR95S

**Univ. IP55 a.1400 l.1300 p.275**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Montagem na parede

**Funções**

Protecção contra as sobretensões Não

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 540

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal 690 V

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 800 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 275 mm

Profundidade interna 275 mm

Altura produto instalado 1400 mm

Largura produto instalado 1300 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de fechadura da porta Punho escamotável

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Cinzeno claro

Cor cinzeno

Cor RAL RAL 7035 - Cinzeno claro

Material chapa de aço

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno

Não

**Equipamento**

Nº de filas	9
Quantidade de secção em largura	5
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	10
canbeextended	Sim

**Padrões**

Homologações	EN 61439-1/-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHS	Sim
mainfireresistanceexx	-