



FU32AN

vega D enc. p/completar a.687, 24M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores 4

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar

Intensidade de corrente

Corrente nominal 160 A

Equipamento

Número de calhas 3

Número de filas 3

Número de secções 2

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Não

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 72

Dimensões

Altura 687 mm

Largura 600 mm

Profundidade 182 mm

Largura incorporada 550 mm

Profundidade da montagem 110 mm

Número de unidades de largura 24

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Não

Materiais

Material Metal, Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção Classe de isolamento II

Índice de proteção IP IP30

