



FU42AN

vega D enc. p/completar a.837, 48M

#### Características técnicas

##### Ligações

Número de entradas de condutores 4

##### Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 160 A

##### Equipamento

Número de calhas 2

Número de filas 4

Número de secções 2

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Não

Possui placa de montagem Não

##### Capacidade

Número de módulos 96

##### Dimensões

Altura 837 mm

Largura 600 mm

Profundidade 182 mm

Largura incorporada 550 mm

Profundidade da montagem 110 mm

Número de unidades de largura 24

##### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Não

##### Materiais

Material Metal, Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

##### Índice de proteção

Classe de proteção Classe de isolamento II

Índice de proteção IP IP30

